


# T utični spoj NPQM-T-Q4-S4-P10

Broj artikla: 558791

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Nazivni prečnik                                     | 3 mm  |
| Oblik   | T oblik   |
| Veličina kontejnera                                 | 10  |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip                                 |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 1,6 MPa                                |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 16 bar                                  |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 232 psi                               |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon                              |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - Low corrosion stress                          |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Temperatura okoline                                 | -20 ... 70 °C                                     |
| Težina proizvoda                                    | 18,5 g  |
| Pneumatski priključak 1                             | Push-in sleeve diameter 4 mm                      |
| Pneumatski priključak 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm                |
| Materijal - napomena                                | RoHS komfornost                                   |
| Material housing                                    | Mesing niklovan                                   |
| Material of tubing seal                             | NBR   |