

Utični rukavac NPQM-D-S8-E-P10

Broj dela: 558813

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Nominalna širina	6 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...70 °C
Težina proizvoda	7.5 g
Pneumatski priključak 1	Utični rukavac QS-8
Pneumatski priključak: 2	Utični rukavac QS-8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Mesing, niklovani