


Spojnica EAMC-20-30-5-6

Broj artikla: 558902

FESTO

odgovara za osovinu konzole EGSA.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	5 mm
Prečnik 2 prihvata	6 mm
Veličina	20
Nazivna dužina	30 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	9.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	1,06 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	2,2 Nm
Težina proizvoda	20 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost