

# Cilindar za vođenje DFM-20-25-B-PPV-A-KF

Broj artikla: 559477

FESTO

Beskontaktni prekidač tip SMTSO-8E se može koristiti kod ovog proizvoda sa dužinama hoda 20 do 40 mm samo onda kad je odgovarajući slog za pričvršćenje tip SMB-8E montiran spolja.



## Tehnički podaci

| Svojtvo  | Vrednost   |
|--|--|
| Hod  | 25 mm  |
| Prečnik klipa  | 20 mm  |
| Vrste pogona, jedinica pogona                            | Prečka   |
| Prigušivanje   | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo      |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno  |
| Vodica   | Kuglično vođenje                                     |
| Konstruktivna struktura                                  | Vodica   |
| Prepoznavanje pozicije                                   | za beskontaktni prekidač                             |
| Operating pressure MPa                                   | 0,2 ... 1 MPa  |
| Pogonski pritisak  | 2 ... 10 bar   |
| Način funkcionisanja                                     | dvosmerno  |
| Pogonski medijum   | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja                   | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK                           | 0 - No corrosion stress                              |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Temperatura okoline                                      | -5 ... 60 °C   |
| Energija naleta u krajnjim položajima                    | 0,2 J  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 141 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 188 N  |
| Alternativni priključci                                  | vidi crtež proizvoda                                 |
| Pneumatski priključak                                    | M5   |
| Materijal - napomena                                     | RoHS komformnost                                     |
| Material cover   | Aluminijumska legura za kovanje                      |
| Material seals   | NBR  |
| Material housing   | Aluminijumska legura za kovanje                      |
| Material piston rod                                      | visokolegirani čelik, nerđajući                      |