


Priključni kabl VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-2,5

Broj artikla: 560410

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Težina proizvoda	605 g
Električni priključak	Kabl sa utikačem
Dužina kabela	2,5 m
Svojstvo kabela	Suitable for energy chains
Min. radijus savijanja kabela	63 mm
Prečnik kabela	12,5 mm
Struktura kabela	25x0,34
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PU)