

# Priključni kabl VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5

Broj dela: 560411

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika   | Vrednost                        |
|--|---------------------------------|
| Težina proizvoda   | 1120 g                          |
| Električni priključak                                      | Kabl sa utikačem                |
| Dužina kabla   | 5 m                             |
| Karakteristika voda  | pogodno za energetske lance     |
| Min. radijus skretanja kabla                               | 63 mm                           |
| Prečnik kabla  | 12.5 mm                         |
| Struktura kabla  | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup>       |
| Vrsta zaštite  | IP67<br>prema IEC 60529         |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...80 °C                   |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS         |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima         |
| LABS usklađenost   | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen                  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                  | 2 - umerena izloženost koroziji |
| Materijal plašta kabla                                     | TPE-U(PU)                       |