



# Ploča regulatora VABF-S4-2-R2C2-C-10E

Broj artikla: 560763

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrednost  |
|--|---|
| Širina                                       | 18 mm   |
| Zasnovano na normi                           | ISO 15407-2   |
| Položaj ugradnje                             | proizvoljno   |
| Funkcija kontrolera                          | Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem      |
| Naknadni izbor manometra                     | moгуće  |
| Operating pressure MPa                       | 1 MPa   |
| Pogonski pritisak                            | 10 bar  |
| Područje regulacije pritiska Mpa             | 0,2 ... 0,85 MPa  |
| Područje regulacije pritiska                 | 2 ... 8,5 bar   |
| Područje regulacije pritiska psi             | 29 ... 123,25 psi   |
| Ulazni pritisak 1                            | 0,5 ... 10 bar  |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)         | prema EU-niski napon-smernica                                 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment                   |
| Pogonski medijum                             | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja       | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)          |
| Klasa korozione otpornosti KBK               | 0 - No corrosion stress                                       |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Mehanička zaštita                            | IP65<br>NEMA 4  |
| Medijum upravljanja                          | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Temperatura okoline                          | -5 ... 50 °C  |
| Težina proizvoda                             | 410 g   |
| Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini    | na ploči za povezivanje<br>na ploči za pojedinačni priključak |
| Priključak manometra                         | sa štikaljkom za držanje                                      |
| Material control panel                       | PA  |
| Material regulator housing                   | Aluminijumski odlivak   |