


Ploča VMPAL-EG-QS10

Broj artikla: 560957

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	20,5 mm
Dužina	107,3 mm
Integrirana funkcija	ducted exhaust air
Struktura ventilskog bloka	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 5 bar
Ulazni pritisak 1	0,5 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	30 g
Pneumatski priključak 3/5 kombinovani	for tubing, 10mm outside diameter
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material plate	PA