


# Priključna ploča VMPAL-AP-10-QS6-2-T1

Broj artikla: 561012

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	10,7 mm
Dužina	107,3 mm
Mera mreže	10,7 mm
Veličina ventila	10 mm
Odvajanje pritiskih zona	Duct 1
Maks. broj ventilskih mesta	1
Smer protoka	reverzibilno
Struktura ventilskog bloka	Valve sizes can be mixed
Maksimalni broj elektromagnetnih kalema	2
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pritisak upravljanja	3 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	30 g
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm
Pneumatski priključak 4	for tubing, 6mm outside diameter
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	PA ojačan