


# Priključna ploča VMPAL-AP-20-QS5/16"-2-T1

Broj artikla: 561034

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                | Vrednost   |
|---|--|
| Širina                                  | 21,2 mm  |
| Dužina                                  | 107,3 mm   |
| Mera mreže                              | 21,2 mm  |
| Veličina ventila                        | 20 mm  |
| Odvajanje pritisknih zona               | Duct 1   |
| Maks. broj ventilskih mesta             | 1  |
| Smer protoka                            | reverzibilno   |
| Struktura ventilskog bloka              | Valve sizes can be mixed                             |
| Maksimalni broj elektromagnetnih kalema | 2  |
| Operating pressure MPa                  | -0,09 ... 1 MPa                                      |
| Pogonski pritisak                       | -0,9 ... 10 bar                                      |
| Pilot pressure MPa                      | 0,3 ... 0,8 MPa                                      |
| Pritisak upravljanja                    | 3 ... 8 bar  |
| Pogonski medijum                        | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja  | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK          | 3 - High corrosion stress                            |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Temperatura okoline                     | -5 ... 50 °C   |
| Težina proizvoda                        | 76,88 g  |
| Pneumatski priključak 2                 | za crevo spoljašnjeg prečnika 5/16"                  |
| Pneumatski priključak 4                 | za crevo spoljašnjeg prečnika 5/16"                  |
| Materijal - napomena                    | RoHS komformnost                                     |
| Material of connecting plate            | PA ojačan  |