

Priključna ploča VMPAL-AP-4X10-QS6-1

Broj artikla: 561083

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Širina | 42,8 mm |
| Dužina | 107,3 mm |
| Mera mreže | 10,7 mm |
| Veličina ventila | 10 mm |
| Maks. broj ventilskih mesta | 4 |
| Smer protoka | reverzibilno |
| Struktura ventilskog bloka | Valve sizes can be mixed |
| Maksimalni broj elektromagnetnih kalema | 4 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | -0,9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pritisak upravljanja | 3 ... 8 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 110 g |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm |
| Pneumatski priključak 4 | for tubing, 6mm outside diameter |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material of connecting plate | PA ojačan |