

Navojna spona VMPAL-ZAS-605

Broj dela: 561131

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---------------------------------|
| Dužina | 605 mm |
| Veličina posude | 3 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okruženja | -5 °C...50 °C |
| Maks. obrtni momenat pritezanja | 1.7 Nm |
| Težina proizvoda | 405 g |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal navojne spone | visokolegirani čelik, nerđajući |