


# Blok upravljanja CPX-CM-HPP

Broj artikla: 562214

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	140 g
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Materijal - napomena	RoHS komformnost
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Premošćenje kvara mreže	10 ms
Ukupan broj osovina	4
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Upravljački interface	CAN-Bus
Fieldbus interface	1 x utičnica M9, 5-polna
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Undervoltage/short circuit of modules Diagnostics memory
Podrška konfiguracije	MMI-uređaj za ručno rukovanje
Konfiguracija parametara	Forcing of channels System parameters
Brzina prenosa podataka	1 Mbit/s
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Protokol	FHPP
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	tipično 80 mA
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	32 Byte
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	32 Byte
LED-prikaz specifičan za proizvod	Error PL: Snabdevanje teretom
Material housing	PA ojačan PC