



T utični spoj NEDU-M12D4-M12T4-IS

Broj artikla: 562248

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101
Frekvencija priključivanja	100
Vrsta pričvršćenja	navojno
Težina proizvoda	25,5 g
Električni priključak	4-polno / 4-polno / 4-polno A-kodirano/A-kodirano/A-kodirano Utičnica / utičnica / utikač M12x1 / M12x1 / M12x1
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
Material housing	TPE-U(PU)-ojačan Cink
Material of union nut	PA ojačan
Material seals	FPM
Material electrical contact	Bakarna legura pozlačeno