

Zakretljiva prirubnica SNGB-200-B

Broj artikla: 562455

FESTO

Odgovarajući nosač ležaja LN, LSN u čeličnoj izvedbi



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	200
Zasnovano na normi	ISO 15552
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 90 °C
Težina proizvoda	10.020 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material mounting	Čelik pocinkovano
Material mounting pin	Čelik, pocinkovan
Material sleeve	Čelik
Material bearing	Plastika
Material disc	Čelik, pocinkovan
Material screws	Galvanised steel
Material lock	Opružni čelik, cinkovan