

Spojni vod NEBV-M8W4L-E-5-M8G3

Broj artikla: 562469

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 61076-2-101 ISO 20401
Indikacija stanja	LED žuti
Težina proizvoda	90 g
Električni priključak	4-polno / 3-polno Utičnica ugaona / utikač ravni M8x1 / M8x1
Područje pogonskog napona DC	20,4 ... 26,4 V
Strujna opteretivost kod 40°C	3 A
Dužina kabla	5 m
Svojstvo kabla	Suitable for energy chains
Min. radijus savijanja kabla	35 mm
Prečnik kabla	3,3 mm
Struktura kabla	2x0,25
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	TPE-U(PU)
Material electrical contact	Mesing pozlaćeno
Material insulation	PVC