



Beskontaktni prekidač SME-8-FM-DS-24V-K-1,0-OE

Broj artikla: 562515

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	za T slot
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS komfornost
Metod merenja	Reed magnetni
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Digitalni izlaz	sa kontaktom, bipolarno
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Maks. izlazna struja	100 mA
Maks. uklopna snaga AC	3 VA
Maks. uklopna snaga DC	3 W
Otpornost na kratak spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Područje pogonskog napona AC	10 ... 30 V
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Electrical connection 1, connection type	Kabl
Electrical connection 1, connection technology	otvoreni kraj
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Odlazni smer, priključak	aksijalno
Uslovi ispitivanja kabla	Uslovi ispitivanja na zahtev
Dužina kabla	1 m
Svojstvo kabla	Standard
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	vijčano pričvršćen se može uložiti odozgo u slot
Težina proizvoda	13,6 g
Material housing	PA
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP67