


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-P6-38A-40A

Broj dela: 562646

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|-------------------------------|----------------|
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Prenosivi obrtni momenat | 6.5 Nm |
| Težina proizvoda | 100 g |
| Kod interfejsa aktuatora | P6-38A |
| Kod interfejsa motora In | 40A |
| Kod interfejsa kućišta spojke | 38A.2 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |