

Spojnica EAMC-16-20-3-6

Broj dela: 562671

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------|------------------------|
| Prihvatni prečnik 1 | 3 mm |
| Prihvatni prečnik 2 | 6 mm |
| Veličina konstrukcije | 16 |
| Nominalna dužina | 20 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Maks. broj obrtaja | 10000 rpm |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Temperatura okruženja | -25 °C...60 °C |
| Momenat inercije | 0.28 kgmm ² |
| Prenosivi obrtni momenat | 0.2 Nm |
| Težina proizvoda | 8 g |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |