

# Spojnica EAMC-16-20-4-8

Broj artikla: 562675

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	4 mm
Prečnik 2 prihvata	8 mm
Veličina	16
Nazivna dužina	20 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	0,28 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	0,7 Nm
Težina proizvoda	8 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost