

# Pokrivni komplet EASC-S1-20-125

Broj dela: 562713

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                  |
|---|---|
| Veličina konstrukcije                     | 20  |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji           |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C                            |
| Težina proizvoda                          | 121 g                                     |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                            |
| Materijal profila za pokrivanje           | Aluminijumska legura za obrada eloksirano |
| Materijal adapter ploče                   | Aluminijumska legura za obrada eloksirano |