

Pokrivni komplet EASC-S1-46-340-S

Broj dela: 562737

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Veličina konstrukcije | 46 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 840 g |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal profila za pokrivanje | Aluminijumska legura za obrada eloksirano |
| Materijal adapter ploče | Aluminijumska legura za obrada eloksirano |