

Električni klizač EGSP-33- -

Broj artikla: 562756

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[With recirculating ball bearing guide](#)


Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Prikaz primera



Tehnički podaci

[Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.](#)

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	100 ... 630 mm
Veličina	33
Prečnik vretena	13 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vođica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna osovina With ball screw
Referenciranje	Referentna sklopka
Vreteno-tip	Ball screw
Maks. ubrzanje	20 m/s ²
Maks. brzina	0,39 ... 2 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,003 - ±0,01 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Mehanička zaštita	IP10
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Dinamička nosivost, fiksni ležaj	6.250 N
Moment inercije 2. stepena ly	53,5E+03 mm ⁴
Moment inercije 2. stepena lz	352E+03 mm ⁴
Maks. Ulazna sila Fx	165 ... 466 N
Moment inercije, JH po metru hoda	0,22 kgcm ²
Konstanta posmaka	6 ... 20 mm/U
Statička nosivost, fiksni ležaj	2.700 N
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem i drvenim čepom
Material of end caps	Aluminijumska legura za kovanje presvučeno
Material of profile	presvučeno visokolegirani čelik
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Material drive cover	Aluminijumski odlivak presvučeno
Material slide	Čelik
Material spindle nut	Čelik
Material spindle	Čelik