


# Elektromagnetni kalem

## VACC-S13-18-K4-1U-EX4ME

Broj artikla: 562893

FESTO

for armature system F19, metric cable connector, 24 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



### Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrednost   |
|--|--|
| Način aktiviranja                          | električno   |
| Položaj ugradnje                           | proizvoljno  |
| Indikacija sklopnog položaja               | ne   |
| Trajanje uključenosti                      | 100 %  |
| Klasa izolacije                            | H  |
| Parametri kalema                           | 24 V DC: 1.8 W<br>24 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA  |
| Dozvoljena kolebanja napona                | -15 % / +10 %  |
| ATEX kategorija gasa                       | II 2G  |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas     | Ex e mb IIC T6, T5, T4 Gb  |
| ATEX kategorija prašine                    | II 2D  |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina | ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db  |
| Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU     | EPL Db (BR)<br>EPL Db (CN)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (BR)<br>EPL Gb (CN)<br>EPL Gb (IEC-EX) |
| Ex temperatura okoline                     | T4,T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T5,T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6,T85°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C  |
| Mesto izdavanja sertifikata                | BVS15 ATEXE029X<br>IECEx BVS 15.0075X<br>INMETRO DNV 17.0042X<br>NEPSI GYJ17.1235X             |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)       | prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)  |
| Klasa korozione otpornosti KBK             | 4 - Very high corrosion stress   |
| Mehanička zaštita                          | IP64   |
| Težina proizvoda                           | 330 g  |
| Električni priključak                      | Priključni ormarić, navoj kabske uvodnice M20x1,5  |
| Materijal - napomena                       | Sadrži PWIS<br>RoHS komfornost   |
| Material solenoid coil                     | PA<br>UP   |