


# On-off ventil MS9-EE-G-V24-S-VS

Broj artikla: 562940

FESTO

električno, sa prigušivačem zvuka, smer protoka sa leva na desno



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Seriya	MS
Veličina	9
Mera mreže	90 mm
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Način aktiviranja	električno
Princip zaptivanja	mekano
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Ručno pomoćno aktiviranje	sa blokiranjem Dodirno
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski pritisak	3,5 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	18.000 l/min
Normalni nazivni protok 2-3	14.100 l/min
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri kalema	24 V DC: 4.5 W
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Nivo zvučnog pritiska	93 dB(A)
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	2.300 g
Pneumatski priključak 3	G1
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema DIN EN 175301-803 četvorougaoi oblik
Material Piston slide	POM
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak