

# On-off ventil MS9-EM-G-S-VS

Broj artikla: 562952

FESTO

ručno, sa prigušivačem zvuka, smer protoka sa leva na desno



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Serija	MS
Veličina	9
Mera mreže	90 mm
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Način aktiviranja	ručno
Princip zaptivanja	mekano
Odzračna funkcija	ne prigušuje se
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Vrsta resetovanja	Prisilno vođenje
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Pogonski pritisak	0 ... 20 bar
Normalni nazivni protok	18.000 l/min
Normalni nazivni protok 2-3	14.100 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Materijal - napomena	RoHS komformnost
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Nivo zvučnog pritiska	93 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	2.400 g
Pneumatski priključak 3	G1
Material Piston slide	POM
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak