

Zaštita od odzračivanja VABD-D3-SN-G14

Broj dela: 563400

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--]
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-50 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem sa spoljašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	EPDM
Materijal vijka za ozračivanja	PA