

Manometar PAGN-26-1.6M-P10

Broj artikla: 563735

FESTO

sa jedinicom prikazivanja u Mpa.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Display range	0 ... 1,6 MPa
Nazivna veličina, manometar	26
Konstruktivna struktura	Manometar sa Bourdonovom cevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medijum	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Pogonski pritisak	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa tačnosti merenja	5
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Položaj priključka	Zadnja strana centrična
Pneumatski priključak	Cartridge 10 mm
materijali u dodiru sa medijumom	Mesing
Material of threaded plug	Mesing
Material housing	PA
Material screen	PS
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	15 g
Napomena o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kiseonika