

# Smanjenje hoda HGRT-HR-32

Broj artikla: 564299

FESTO

za podešavanje ugla otvaranja. Odgovara za radijalnu hvataljku HGRT.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrednost                                      |
|--|---|
| Veličina                                   | 32  |
| Podesivo područje krajnjih položaja/dužina | 35 mm   |
| Prigušivanje                               | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje                           | proizvoljno                                   |
| Klasa korozione otpornosti KBK             | 2 - Moderate corrosion stress                 |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura okoline                        | 5 ... 60 °C                                   |
| Vrsta pričvršćenja                         | zavrtno na hvataljku                          |
| Materijal - napomena                       | RoHS komfornost                               |
| Material locknut                           | Čelik za kaljenje                             |
| Material screws                            | Čelik   |