

# Utični priključak QBF-1/8-3/8-U

Broj dela: 564640

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost   |
|--|--|
| Veličina konstrukcije                          | Standard   |
| Nominalna širina                               | 0,315 in   |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                | Premaz   |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan  |
| Oblik  | ravni oblik  |
| Veličina posude                                | 10   |
| Dizajn   | Push-Pull princip  |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]               |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguć pogon sa podmazivanjem                                   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 1 - mala izloženost koroziji                                   |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-Zona III   |
| Temperatura okruženja                          | 0 °C...60 °C   |
| Maks. obrtni momenat pritezanja                | 5,16 ft-lbf  |
| Težina proizvoda                               | 833 oz   |
| Vrsta pričvršćenja                             | Šestougaoni zavrtanj 11/16                                     |
| Pneumatski priključak 1                        | Unutrašnji navoj 1/8 NPT                                       |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo-spoljašnji Ø 3/8 "                                    |
| Temperatura u okruženju u farenhajtima         | 32 °F...140 °F   |
| Boja otpuštajućeg prstena                      | sivo   |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen   |
| Materijal kućišta                              | Mesing, niklovani  |
| Materijal navojne zaptivke                     | PTFE   |
| Materijal otpuštajućeg prstena                 | POM  |
| Materijal crevne zaptivke                      | NBR  |
| Materijal steznog segmenta creva               | visokolegirani čelik, nerđajući                                |