


Odvajач kondenzata MS6-LWS-3/8-U-V

Broj artikla: 564869

FESTO

Odvod kondenzata automatskim ispusnim ventilom za kondenzat.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	6
Serija	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Centrifugalni odvajач
Maks. količina kondenzata	38 ml
Zaštita od ljuštenja	integrísano sa metalnim oklopom
Stepen odvajanja kondenzata	99 %
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	3.500 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	820 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje
Material screen	PA