



Ploča regulatora VMPA1-B8-R1-M5-10

Broj artikla: 564908

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Širina	10,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko povezivanje po visini	Regulator pritiska za 1
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 8,5 bar
Ulazni pritisak 1	0,5 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment	0,25 Nm
Težina proizvoda	73,8 g
Vrsta pričvršćenja, povezivanje po visini	na ploči za povezivanje
Priključak manometra	M5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material control panel	PA
Material seals	NBR
Material regulator housing	PA