



Regulaciona ploča VMPA1-B8-R1-M5-06

Broj dela: 564911

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	10.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatsko međupovezivanje po visini	Regulator pritiska za 1
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...6 bar
Ulazni pritisak 1	0.5 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	0.25 Nm
Težina proizvoda	73.8 g
Vrsta pričvršćivanja međupovezivanja po visini	na podnožnoj ploči baterije ventila
Priključak manometra	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal operativnog dela	PA
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta regulatora	PA