


L utični priključak CRQSL-3/8-1/2-U

Broj artikla: 565332

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	0,413 "
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	L-shape
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,4 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 14 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 203 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-20 ... 150 °C
Maks. pritezni moment	13,276 ft-lbf
Težina proizvoda	2,37 oz
Primenljivi vodovi	PFAN
Vrsta pričvršćenja	External hex 13/16
Pneumatski priključak 1	Male thread 3/8 NPTF
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 1/2"
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Material release ring	visokolegirani čelik, nerđajući
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući