


# T utični priključak CRQST-1/4-5/16-U

Broj artikla: 565337

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2024. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Veličina  | Standard   |
| Nazivni prečnik                                     | 0,236 "  |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno                                      |
| Oblik   | T oblik  |
| Veličina kontejnera                                 | 1  |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip                                |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 1,4 MPa                               |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 14 bar                                 |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 203 psi                              |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 4 - Very high corrosion stress                   |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364 zone III                               |
| Food-safe   | See Supplementary material information           |
| Temperatura okoline                                 | -20 ... 150 °C                                   |
| Maks. pritezni moment                               | 11,801 ft-lbf                                    |
| Težina proizvoda                                    | 1,305 oz   |
| Primenljivi vodovi                                  | PFAN   |
| Vrsta pričvršćenja                                  | External hex 35/64                               |
| Pneumatski priključak 1                             | Male thread 1/4 NPTF                             |
| Pneumatski priključak 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 5/16"              |
| Ambient temperature Fahrenheit                      | -4 ... 302 °F                                    |
| Materijal - napomena                                | RoHS komfornost                                  |
| Material housing                                    | visokolegirani čelik, nerđajući                  |
| Material release ring                               | visokolegirani čelik, nerđajući                  |
| Material of tubing seal                             | FPM  |
| Material of tube retaining claw                     | visokolegirani čelik, nerđajući                  |