

Priključni blok CPX-P-AB-4XM12-4POL

Broj dela: 565706

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	(uklj. međublok i priključnu tehniku) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Vrsta pričvršćenja	na međubloku CPX-M-GE..
Težina proizvoda	120 g
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	95 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP65
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
Električni priključak	4-polni 4x utičnica A-kodirano M12x1 okrugao utikač