


Stezna letva NECU-L3G8-C1-IS

Broj artikla: 565711

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Frekvencija priključivanja	100
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	33 g
Električni priključak	8-polno Opružna stezaljka Utikač ravni
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	12 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	4 kV
Presek priključka	0,2 ... 2,5 mm ²
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Stepen zagađenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Material housing	PA
Boja kućišta	plavo
Material electrical contact	Bakarna legura pocinkovano