

# Priključna letva VABM-L1-10AS-M5-7

Broj artikla: 566527

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	10,5 mm
Maks. broj ventilskih mesta	16
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, montaža H-profilom	1,5 Nm
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,45 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	3 Nm
Težina proizvoda	66 g
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 3	M5
Pneumatski priključak 5	M5
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje