

Priključna letvica VABM-L1-10S-G18-14

Broj dela: 566568

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzija mrežice | 10.5 mm |
| Maks. broj mesta za ventile | 16 |
| Radni pritisak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Dozvola | RCM oznaka c UL us - Recognized (OL) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Klasa za čiste sobe | Klasa 5 prema ISO 14644-1 |
| Maks. obrtni momenat pritezanja pri montaži na H-šinu | 1.5 Nm |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila | 0.45 Nm |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu | 3 Nm |
| Težina proizvoda | 246 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne lajsne | Aluminijumska legura za obrada |