

Priključna letva VABM-L1-14W-G14-14

Broj artikla: 566652

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Mera mreže	16 mm
Maks. broj ventilskih mesta	16
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	-0,9 ... 10 bar
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment, montaža H-profilom	1,5 Nm
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,65 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	3 Nm
Težina proizvoda	1.120 g
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14	M5
Priključak, upravljački odlazni vazduh 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/8
Pneumatski priključak 5	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material manifold	Aluminijumska legura za kovanje