


Električna priključna ploča VAVE-L1-1H2-LR

Broj artikla: 566716

★ Kernprogramm

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zaštita od zamene polova	za pogonski napon
Dodatne funkcije	Gašenje iskre Smanjenje struje držanja
Signal status display	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stepen zagađenja	3
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	1,5 g
Električni priključak	2-polno Utičnica
Priključak uzemljenja	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	Kopča
Boja kućišta	crno
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA