

Električna priključna ploča VAVE-L1-1VS3-LP

Broj artikla: 566719

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zaštita od zamene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskre
Signal status display	LED
Nazivni pogonski napon DC	24 V 12 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Stepen zagađenja	3
Proširena temperatura okoline	-5 - 60 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	1,6 g
Električni priključak	2-polno Utičnica
Priključak uzemljenja	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	Kopča
Boja kućišta	crno
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PA