

Električna priključna baza VAVE-L1-1L1-LR

Broj dela: 566726

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zaštita od zamene polova	za radni napon
Dodatne funkcije	Gašenje iskri Sniženje struje blokiranja
Prikaz statusa signala	LED
Nominalni radni napon DC	24 V
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Stepen zaprljanja	3
Dozvola	RCM oznaka
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	4.6 g
Poprečni presek priključka	0.14 mm ²
Električni priključak	Pletenica
Dužina kabla	0.5 m
Završeci žica	Završetak žice
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	Isečak
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA