



Senzor pritiska SDE5-D10-NF-Q6-V-K

Broj artikla: 567472

FESTO

sa kablom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Merna veličina | Relativni pritisak |
| Postupak merenja | Piezootporni senzor pritiska |
| Merno područje pritiska, početna vrednost | 0 bar |
| Merno područje pritiska, krajnja vrednost | 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Temperatura medijuma | 0 ... 50 °C |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Tačnost ponavljanja u ± %FS | 0,3 %FS |
| Temperaturni koeficent u ± %FS/K | 0,05 %FS/K |
| Analogni izlaz | 0 - 10 V |
| Izlazna karakteristika, početna vrednost | 0 V |
| Izlazna karakteristika, završna vrednost | 10 V |
| Tačnost, analogni izlaz FS | 3 %FS |
| Greška linearnosti u ± %FS | 0,3 %FS |
| Otpornost na kratak spoj | Da |
| Područje pogonskog napona DC | 15 ... 30 V |
| Zaštita od zamene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | 3-žilno Kabl prema EN 60947-5-2 |
| Dužina kabla | 2,5 m |
| Vrsta pričvršćenja | sa priborom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pneumatski priključak | QS-6 |
| Težina proizvoda | 47 g |
| Material housing | PA POM |
| Indikacija pogonske spremnosti | LED zeleni |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |