

Standardni cilindar DNC-80-160-PPV-A-C180

Broj artikla: 567922

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

FESTO

Cilindarska cev okrenuta 180°, T-profil na strani priključka kompresovanog vazduha.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2016. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 160 mm |
| Prečnik klipa | 80 mm |
| Navoj klipnjače | M20x1,5 |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara standardu | ISO 15552 |
| Kraj klipnjače | Spoljašnji navoj |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača Profilna cev |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | jednostrana klipnjača |
| Pogonski pritisak | 0,6 ... 12 bar |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 0,9 J |
| Dužina prigušivanja | 32 mm |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 2.721 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 3.016 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 1.131 g |
| Dodatna težina po 10 mm hoda | 106 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 2.790 g |
| Dodatni faktor mase po 10 mm hoda | 38 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa unutrašnjim navojem sa priborom |
| Pneumatski priključak | G3/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminijumski odlivak presvučeno |
| Informacija o materijalu, zaptivka | TPE-U(PU) |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik |
| Informacija o materijalu, cev cilindra | Aluminijumska legura za kovanje glatko eloksirano |