

Plastično crevo

PUN-H-1/2-BR-150-CB

Broj artikla: 567999

FESTO

dopušteno u prehrambenom području (postojano na hidrolizu).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik, col	1/2
Radius savijanja, merodavan za protok	0,204 ft
Min. radius savijanja	0,075 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-14,4 ... 145 Psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda prema izjavi proizvođača na stranicama www.festo.com
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-31 ... 145 °F
Težina proizvoda prema dužini	0,88 oz/ft
Pneumatski priključak	za utični priključak spoljašnji prečnik 1/2"
Boja	smeđe
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS komfornost
Material tubing	TPE-U(PU)