


# Priključna letva VABM-B6-E-N12-8-M1

Broj artikla: 568183

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrednost                              |
|--|---------------------------------------|
| Mera mreže                                   | 21 mm                                 |
| Maks. broj ventilskih mesta                  | 8                                     |
| Klasa korozione otpornosti KBK               | 2 - Moderate corrosion stress         |
| Maks. pritezni moment, montaža H-profilom    | 1,5 Nm                                |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila  | 2 Nm                                  |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža         | 5 Nm                                  |
| Težina proizvoda                             | 1.150 g                               |
| Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14 | NPT1/8-27                             |
| Pneumatski priključak 1                      | NPT1/2-14                             |
| Pneumatski priključak 3                      | NPT1/2-14                             |
| Materijal - napomena                         | Bez bakra i PTFE-a<br>RoHS komfornost |
| Material manifold                            | Aluminijumska legura za kovanje       |