


limit switch box

SRAP-M-CA1-GR270-1-A-T2P20

Broj artikla: 568246

FESTO

Analogue feedback signal from 4...20mA for monitoring process valves actuated with pneumatic quarter turn actuators.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	ugaono
Zasnovano na normi	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Merna veličina	Ugao obrtanja
Metod merenja	Hall magnetni
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Analogni izlaz	4 - 20 mA
Tačnost ponavljanja, analogni izlaz u ± °	1 deg
Otpornost na kratak spoj	Da
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	15 ... 30 V
Struja praznog hoda	12 ... 20 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	9-polno Vijčana stezaljka utično
Nazivni presek provodnika koji se može priključiti	2,5 mm ²
Navojni spoj kabla	M20
Dozvoljeni prečnik kabla	5 ... 13 mm
Maks. dužina voda	30 m
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	1.000 g
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Indikacija položaja	crveno / zeleno
Mogućnosti podešavanja	Teach-In Teach-in preko električnog priključka
Područje podešavanja, snimanje ugla	0 ... 270 deg
Mehanička zaštita	IP65
Napon izolacije	50 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Klasa zaštite	III
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stepen zagađenja	3