

Plastično crevo PEN-1/4-BL-150-CB

Broj dela: 569891

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašnji Ø u inčima	1/4
radijus skretanja od značaja za protok	0,085 Feet
Min. radijus skretanja	0,041 Feet
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance za primene sa visokim brojem taktova
Uslovi provere creva	Podobnost za energetski lanac: > 5 mil. ciklusa prema FN 942021
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-14,4 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda u skladu sa izjavom proizvođača na www.festo.com
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-22 °F...140 °F
Težina proizvoda prema dužini	oz/ft
Pneumatski priključak	utični priključak, spoljašnji Ø 1/4" "
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PE