

# Plastično crevo PLN-5/16-NT-150-CB

Broj artikla: 569900

FESTO

visoka postojanost na hemikalije i hidrolizu.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik, col	5/16
Radius savijanja, merodavan za protok	0,164 ft
Min. radius savijanja	0,082 ft
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-14,4 ... 203 Psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Voda prema izjavi proizvođača na stranicama <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-22 ... 176 °F
Težina proizvoda prema dužini	0,231 oz/ft
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 5/16"
Boja	prirodno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	PE